

ANCHOR FIX – PE 320

Χημικό αγκύριο, πολυεστερικής βάσης, χωρίς στυρένιο, για χαμηλά - μεσαία φορτία. Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις ντιζών και βιδών σε συμπαγείς ή κούφιες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή μόνο σε στεγνές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν είναι κλασσαρισμένο ως επιβλαβές ή εύφλεκτο.
- Λόγω της απουσίας στυρενίου έχει ήπια οσμή, και έτσι μπορεί να εφαρμοστεί και σε κλειστούς χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κούφια υλικά χρησιμοποιώντας κατάλληλες πλαστικές θήκες.
- Παρουσιάζει γρήγορο στέγνωμα.
- Εύχρηστο. Δεν χρειάζεται προ-ανάμιξη των δύο συστατικών. Εφαρμόζεται με απλό πιστόλι σιλικόνης.
- Είναι θιξοτροπικό. Δεν κρεμάει.
- Υψηλή πρόσφυση στα εφαρμοζόμενα υλικά και διεισδυτικότητα σε τρύπες και κενά.
- Δεν αυξάνεται ο όγκος του κατά τον πολυμερισμό και δε δημιουργεί τάσεις στο υπόστρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις στον κατασκευαστικό τομέα (κτιριακό, βιομηχανικό, έργων υποδομής), καθώς και σε ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται σε μπετόν (C20/25), πέτρες, συμπαγή τούβλα, κούφια τούβλα, κ.α.

ΧΡΟΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία Εφαρμογής Application temperature (°C)	Χρόνος σκλήρυνσης Open time (min)	Χρόνος φόρτισης Curing time (min)
35	2	15
30	3	20
25	4	30
20	6	45
15	8	60
10	12	90
5	15	120
0	25	180

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ

Ντίζα	Οπή d [mm] X h [mm]	Αγκυρώσεις
M 8	10 x 90	+/- 54
M10	12 x 95	+/- 39
M12	14 x 115	+/- 25
M16	18 x 130	+/- 16
M20	24 x 175	+/- 6
M24	28 x 215	+/- 4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΣΕ ΚΟΥΦΙΑ ΥΛΙΚΑ

Ντίζα d [mm] x L [mm]	Αγκυρώσεις	Πλαστική θήκη d [mm] x L [mm]
M 8 x 90	+/- 16	GC 15 x 85
M10 x 90	+/- 16	GC 15 x 85
M12 x 90	+/- 16	GC 15 x 85
M16 x 90	+/- 9	GC 15 x 85

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ξεβιδώστε το πώμα και κόψτε την άκρη από το σακουλάκι που βρίσκεται εσωτερικά
- Βιδώστε το ειδικό ακροφύσιο (στατικός αναμίκτης) στην άκρη της φύσιγγας
- Τοποθετήστε τη φύσιγγα σε απλό πιστόλι σιλικόνης
- Πρεσάρετε μέχρι να βγει από ακροφύσιο μικρή ποσότητα ομοιογενούς μίγματος (ενιαίο χρώμα)
- Τώρα το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση
- Ακολουθήστε και τηρήστε προσεχτικά τους χρόνους σκλήρυνσης και φόρτισης
- Το υλικό που παραμένει στη φύσιγγα μετά την ολοκλήρωση της χρήσης, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί τοποθετώντας στη φύσιγγα καινούργιο ακροφύσιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φύσιγγες των 300 ml.



ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ' όσον αυτά απαιτούνται.